



Vakuumska sesalna šoba VN-07-L-T3-PI4-VI4-RO1

Številka dela: 193591

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer Lavalove šobe	0.7 mm
Dimenzija rasterja	14 mm
Zasnova glušnika	odprt
Položaj vgradnje	poljubno
Karakteristika ejektorja	visok sesalni volumnski tok Standardno
Integrirana funkcija	glušnik, odprt
Konstruktivna zgradba	T-oblika
Delovni tlak za največji sesalni volumnski tok	6.2 bar
Delovni tlak	1 bar...8 bar
Nazivni delovni tlak	6 bar
Največji sesalni volumnski tok proti atmosferi	38.8 l/min
Čas prezračevanja pri nazivnem delovnem tlaku	0.5 s
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Raven zvočnega tlaka pri nazivnem delovnem tlaku	66 000007
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Največji pritezni moment	0.5 Nm
Teža izdelka	24 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino z opremo
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 3	glušnik, odprt
Vakuumski priključek	G1/8
Material priključnega navoja	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana medenina, nikljana
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material lovilne šobe	POM

Značilnost	Vrednost
Material ohišja	ojačan POM
Material glušnika	PE
Material šobe	gnetna aluminijeva zlitina