


Zasučni pogon DRVS-16-90-P

Številka dela: 1845713

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	16
Kot dušenja	0,5 deg
Zasučni kot	0 ... 90 deg
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Konstruktivska zgradba	Zasučno krilo
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	tečajna gred
Obratovalni tlak MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	2,5 ... 8 bar
Maks. frekvenca zasuka pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F1a
Stopnja čistega prostora	ISO razred 6
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Maks. aksialna sila	25 N
Maks. radialna sila	30 N
Teoretični vrtilni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Nm
Dopusten masni vztrajnostni moment	0,01 kgm ²
Masa izdelka	272 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pogonska gred	Jeklo, nikljano
Material, tesnilo	TPE-U(PU)
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij, lakiran