

Baterijski blok MHA1-P2-2-M3-PI

Številka dela: 197227

FESTO

z vtičnimi podnožji, za ventile s priključno ploščo MHA1-...-PI



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. število ventilskih mest	2
Obratovalni tlak	0 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve priključne plošče	s skošnjo izvrtino
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1	M7
Pnevmatični priključek 2	M3
Material, priključna plošča	Aluminijeva litina za kovanje