

Paralelno prijemalo HGP-25-A-B-G2

Številka dela: 197550

FESTO

samodejno centriranje, uporablja se ga lahko kot zunanje ali notranje prijemalo, z brezdotičnim zaznavanjem položaja. Z varovanjem prijemalne sile, zapiranje ...-G2.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Gib na prijemalno čeljust	7,5 mm
Maks. natančnost izmenjave	0,2 mm
Ponovljivost prijemala	$\leq 0,04$ mm
Število prijemalnih prstov	2
Način delovanja	dvosmerni
Prijemalna funkcija	Vzporeden
Varovanje prijemalne sile	pri zapiranju, G2
Konstruktivska zgradba	Ročica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	5 ... 8 bar
Maks. delovna frekvenca prijemala	4 Hz
Min. čas odpiranja pri 6 bar	62 ms
Min. čas zapiranja pri 6 bar	49 ms
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 μ m filtriran, naoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 μ m
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	10 ... 60 °C
Maks. sila na prijemalno čeljust Fz, dinamična	24 N
Maks. sila na prijemalno čeljust Fz, statična	240 N
Maks. moment na prijemalno čeljust Mx, dinamičen	1,1 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust Mx, statičen	11 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust My, dinamičen	1,1 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust My, statičen	11 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust Mz, dinamičen	1,1 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust Mz, statičen	11 Nm
Masa izdelka	737 g
Način pritrditve	po izbiri: s skožno izvrtino z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu pokrivne kape	PA
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje trdo eloksiran
Informacije o materialu prijemalne čeljusti	visokolegirano jeklo, nerjavno