


# Enota za pripravo zraka LFR-1/4-D-MIDI-KD-A

Številka dela: 185748

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	midi
Serija	D
Zaščita pred aktiviranjem	Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Finost filtra	40 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko
Konstruktivna zgradba	vklopni ventil filter regulator z manometrom varnostni vklopni ventil
Največja količina kondenzata	43 cm <sup>3</sup>
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Prikaz tlaka	z manometrom
Delovni tlak	3 bar...12 bar
Območje regulacije tlaka	2.5 bar...12 bar
Največja histereza tlaka	0.25 bar
Normalen nazivni pretok	1440 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plini
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plini
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	2100 g
Način pritrditve	izbirno: vgradnja v napeljavo z opremo
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material posode	PC