


# Enota za pripravo zraka FRC-1/4-D-MINI-KE-A

Številka dela: 185830

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost  |
|----------------------------------|---|
| Velikost                         | Mini  |
| Serija                           | D   |
| Zaščita pred aktiviranjem        | Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom  |
| Položaj vgradnje                 | navpično +/- 5°   |
| Finost filtra                    | 40 µm   |
| Izpusk kondenzata                | popolnoma avtomatsko  |
| Konstruktivna zgradba            | vklopni ventil<br>filter regulator z manometrom<br>Proporcionalni standardni naoljevalnik z oljno meglico<br>varnostni vklopni ventil |
| Največja količina kondenzata     | 22 cm <sup>3</sup>  |
| Zaščita posode                   | kovinska zaščitna košara  |
| Prikaz tlaka                     | z manometrom  |
| Delovni tlak                     | 3 bar...12 bar  |
| Območje regulacije tlaka         | 2.5 bar...12 bar  |
| Največja histereza tlaka         | 0.15 bar  |
| Normalen nazivni pretok          | 650 l/min   |
| Delovni medij                    | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>Inertni plini  |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev   |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Razred čistosti zraka na izhodu  | stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [7:4~:]<br>Inertni plini  |
| Temperatura medija               | -10 °C...60 °C  |
| Temperatura okolice              | -10 °C...60 °C  |
| Teža izdelka                     | 1200 g  |
| Način pritrditve                 | izbirno:<br>vgradnja v napeljavo<br>z opremo  |
| Pnevmatični priključek 1         | G1/4  |
| Pnevmatični priključek 2         | G1/4  |
| Material ohišja                  | cinkova tlačna litina   |
| Material posode                  | PC  |