

# Razdelilnik QSQ-G1/4-4

Številka dela: 186221

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost  |
|---|---|
| Velikost                                      | standardna  |
| Nazivni premer                                | 2.6 mm  |
| Vrsta tesnila na čepu za pritjete             | tesnilni obroč  |
| Položaj vgradnje                              | poljubno  |
| Konstruktivna zgradba                         | princip Push-Pull   |
| Velikost posode                               | 1   |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.95 bar...6 bar   |
| Od temperature odvisen delovni tlak           | -0.95 bar...14 bar  |
| Pomorska klasifikacija                        | glej certifikat   |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda v skladu z izjavo proizvajalca na naslovu <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> . |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem  |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev  |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okolice                           | -10 °C...80 °C  |
| Nazivni pritezni moment                       | 9 Nm  |
| Toleranca za nazivni pritezni moment          | ± 20 %  |
| Teža izdelka                                  | 29 g  |
| Število izhodov                               | 4   |
| Število dovodnih vodov                        | 1   |
| Pnevmatični priključek 1                      | zunanjí navoj G1/4  |
| Pnevmatični priključek 2                      | za zunanji Ø cevi 4 mm  |
| Barva sprostilnega obroča                     | modra   |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS   |
| Material ohišja                               | PBT   |
| Material sprostilnega obroča                  | POM   |
| Material tesnila gibke cevi                   | NBR   |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi     | visoko legirano nerjavno jeklo  |