


Vodilna enota FENG-63- -KF

Številka dela: 34490

FESTO

s krogličnimi obtočnimi vodili, služi za varovanje pred zasukom, omogoča visoko natančnost vodenja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	63
Gib	10 ... 500 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	1.260 N
Maks. sila Fy statična	1.600 N
Maks. sila Fz	1.260 N
Maks. sila Fz statična	1.600 N
Maks. moment Mx	75 Nm
Maks. moment Mx, statičen	95 Nm
Maks. moment My	90 Nm
Maks. moment My, statičen	115 Nm
Maks. moment Mz	90 Nm
Maks. moment Mz, statičen	115 Nm
Sila za premik	15 N
Dodatek mase na 10 mm giba	49 g
Osnovna masa za 0 mm giba	5.410 g
Dodatek mase na 10 mm giba	49 g
Masno središče gibajočih se mas pri gibu 0 mm	69 mm
Dodatek masnega središča gibajočih se mas na 10 mm giba	4,6 mm
Način pritrditve	z notranjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vodilni element	jeklo za poboljšanje
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, plošča jarma	Al zlitina za kovanje, eloksirana