



Povezovalni kabel NEBV-A1W3F-P-K-0.3-N-M12W3

Številka dela: 3679771

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dovoljenje | c CSA us (OL) |
| Prikaz stanja preklopa | Rumena LED |
| Dodatne funkcije | Varnostno vezje |
| Oznaka vodnika | brez nosilca napisne ploščice |
| Masa izdelka | 60 g |
| Električni priključek 1, funkcija | Stran field naprave |
| Električni priključek 1, oblika | oglat |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | Priključnica |
| Električni priključek 1, odvod kabla | kotna |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | Vtični priključek proizvajalca JST, serija PA , mera rastra 2 mm, 1-vrstni |
| Električni priključek 1, število polov/žic | 4 |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 4 |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve | Na magnetni ventil z vijakom M3 |
| Električni priključek 2, funkcija | Stran krmilnika |
| Električni priključek 2, oblika | okrogel |
| Električni priključek 2, vrsta priključka | Vtič |
| Električni priključek 2, odvod kabla | kotna |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | M12x1, A-kodiran po EN 61076-2-101 |
| Električni priključek 2, število polov/žic | 5 |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 3 |
| Električni priključek 2, vrsta pritrditve | Vijačno zapiralo s šestrobom SW13 |
| Območje obratovalne napetosti DC | 18 ... 30 V |
| Imenska delovna napetost DC | 24 V |
| Območje obratovalne napetosti AC | 18 ... 30 V |
| Imenska obratovalna napetost AC | 24 V |
| Tokovna obremenitev pri 40°C | 4 A |
| Odpornost na nihanje napetosti | 0,8 kV |
| Priključek zaščitnega vodnika | na voljo |
| Dolžina kabla | 0,3 m |
| Lastnost vodnika | Standarden |
| Pogoji preskušanja voda | Pogoji preskušanja na zahtevo |
| Premer kabla | 5,9 mm |
| Toleranca premera kabla | ± 0,3 mm |
| Struktura kabla | 3x0,75 |
| Vrsta zaščite | IP67 |
| Opomba k stopnji zaščite | v montiranem stanju |
| Temperatura okolice | -25 ... 80 °C |
| Temperatura okolice, premični kabli | -25 ... 80 °C |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Stopnja umazanije | 3 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| Material, oplaščenje kabla | TPE-U(PUR) |
| Barva oplaščenja kabla | siva |

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material, ohišje | TPE-U(PUR) |
| Barva ohišja | črna |
| Material, objemna matica | cinkova tlačna litina nikljan |
| Material, izolirni ovoj | PP |