



# Ventil

## VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19A

Številka dela: 4514749

FESTO

3/2 monostabilen, F19 sistem tuljave.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	električni
Širina	51 mm
Normalni imenski pretok	2.794 l/min
Obratovalni tlak MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Konstruktivna zgradba	predkrmiljen sedežni ventil
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Certifikat izdajnega oddelka	TÜV 968/V 1251.00/21
Imenska velikost	12 mm
Princip tesnenja	trd
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	brez
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanji notranji
Smer pretoka	ni reverzibilen
Varnostna funkcija	Varno odzračenje
Safety Integrity Level (SIL)	Izdelek se lahko uporablja v SRP/CS do SIL 3 (High Demand) do SIL 3 Low Demand način
Opozorilo o obratovalnem tlaku	0 - 0,8 MPa pri zunanjem krmilnem zraku
Pretok Kv napajanja	2,56 m <sup>3</sup> /h
Pretok Kv odzračitve	3,17 m <sup>3</sup> /h
Normalni imenski pretok 2-3	3.466 l/min
Čas preklopa izključen	14 ms
Čas preklopa vključen	25 ms
Delovni medij	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura medija	-25 ... 60 °C
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masa izdelka	880 g
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminij, prevlečen z ematalom