

# Krogelni ventil VZBE-1/4-T-63-D-2-M-V15V15

Številka dela: 4745214

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potni krogelni ventil z ročnim vzvodom
Način upravljanja	mehanski
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Priključek armature	1/4 NPT
Prikazovalnik preklopnega položaja	Smer reže = smer pretoka
Notranji Ø	11.6 mm
Nazivni premer DN	8
Ventilska funkcija	2/2
Smer toka	obojestranski
Nazivni tlak armature PN	63
Sprožilni navor pri tlačni razliki, nazivni tlak, armatura PN	3.5 Nm
Na podlagi standarda	ASME B1.20.1
Medij	para Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [·:·:·] inertni plini voda nevtralne tekočine
Temperatura medija	-20 °C...200 °C
Pretok Kv	19 m <sup>3</sup> /h
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Material ohišja	Lito nerjavno jeklo
Številka materiala ohišja	1.4408
Material tesnila sedeža	PTFE
Material tesnil	PTFE
Material krogle	lito nerjavno jeklo
Številka materiala krogle	1.4408

Značilnost	Vrednost
Material gredi	visoko legirano nerjavno jeklo
Številka materiala gredi	1.4401
Teža izdelka	200 g
Odobritev	CRN
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji