



# Enota za pripravo zraka LFR-3/4-D-DI-MAXI-KB-A

Številka dela: 192462

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost   |
|----------------------------------|--|
| Velikost                         | maksi  |
| Serija                           | D  |
| Zaščita pred aktiviranjem        | Vrtljivi gumb z aretnim mehanizmom   |
| Položaj vgradnje                 | navpično +/- 5°  |
| Finost filtra                    | 40 µm  |
| Izpust kondenzata                | popolnoma avtomatsko   |
| Konstruktivna zgradba            | odcepni modul<br>vklopni ventil<br>filter regulator z manometrom             |
| Največja količina kondenzata     | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Zaščita posode                   | kovinska zaščitna košara   |
| Prikaz tlaka                     | z manometrom   |
| Delovni tlak                     | 2 bar...12 bar   |
| Območje regulacije tlaka         | 0.5 bar...12 bar   |
| Normalen nazivni pretok          | 7000 l/min   |
| Delovni medij                    | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>Inertni plini             |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev  |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Razred čistosti zraka na izhodu  | stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni plini |
| Temperatura medija               | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura okolice              | -10 °C...60 °C   |
| Teža izdelka                     | 3500 g   |
| Način pritrditve                 | izbirno:<br>vgradnja v napeljavo<br>z opremo                                 |
| Pnevmatični priključek 1         | G3/4   |
| Pnevmatični priključek 2         | G3/4   |
| Material ohišja                  | cinkova tlačna litina  |
| Material posode                  | PC   |