

Kabel enkoderja NEBM-M12G8-E-10-N-R3G8

Številka dela: 5212315

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Oznaka linije | brez nosilca tablice |
| Teža izdelka | 570 g |
| Električni priključek 1, funkcija | Stran področne naprave |
| Električni priključek 1, zasnova | okrogla oblika |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | doza |
| Električni priključek 1, kabelski izhod | ravna oblika |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101 |
| Električni priključek 1, število polov/žil | 8 |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žile | 8 |
| Električni priključek 2, funkcija | Stran krmilne enote |
| Električni priključek 2, zasnova | oglata oblika |
| Električni priključek 2, vrsta priključka | vtič |
| Električni priključek 2, kabelski izhod | ravna oblika |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | RJ45 |
| Električni priključek 2, število polov/žil | 8 |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žile | 8 |
| Območje delovne napetosti DC | 0 Volt...30 Volt |
| Nazivna delovna napetost DC | 24 Volt |
| Območje delovne napetosti AC | 0 Volt...30 Volt |
| Nazivna delovna napetost AC | 24 Volt |
| Dolžina kabla | 10 m |
| Lastnost voda | primerno za energetske verige |
| Polmer upogibanja, premična napeljava kablov | 48 mm |
| Premer kabla | 5.8 mm |
| Zgradba kabla | 1 x 4 x 0,15 mm ² + 4 x 1 x 0,34 mm ² z oklopom |
| Nazivni prečni prerez vodnika | 0.15 000013 |
| Stopnja zaščite | IP65 |
| Napotek glede stopnje zaščite | IP30 za vtič Sub-D v montiranem stanju |
| Temperatura okolice | -40 °C...80 °C |
| Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov | -5 °C...80 °C |

| Značilnost | Vrednost |
|--|---------------------------------|
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti) | v skladu z direktivo EU RoHS |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi ZK RoHS |
| Skladnost z LABS | VDMA24364 – cona III |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 0 – brez korozijske obremenitve |
| Material kablanskega plašča | TPE-U(PUR) |
| Barva kablanskega plašča | črna |