

Os vretena DGE-18- -SP

Številka dela: 193745
Izdelek, ki se opušča


FESTO

Elektromehanska linearna os z vretenom.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2021. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Primer predstavitve



Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Velikost	18
Rezerva giba	6,5 mm
Premer vretena	8 mm
Korak vretena	4 mm/U
Vodilo	Kroglična vodila Vodilo za velike obremenitve
Konstruksijska zgradba	Elektromehanska linearna os z vretenom
Vrsta motorja	Koračni motor Servo motor
Maks. hitrost	0,2 m/s
Ponovljivost	±0,02 mm
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Maks. moment pogona	0,1 Nm
Maks. radialna sila na gonilni gredi	40 N
Maks. podajalna sila Fx	140 N
Obratovalni moment brez obremenitve	0,04 Nm
Vztrajnostni moment JH na meter giba	0,031 kgcm ²
Vztrajnostni moment JL na kg koristne obremenitve	0,00405 kgcm ²
Podajalna konstanta	4 mm/U
Material, končni pokrov	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, sojemalo	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, profil	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, pokrivni trak	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, pokrov pogona	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, vodilo drsnika	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, vodilni drog	Jeklo za kotalne ležaje corrotect prevleka
Material, matica vretena	Jeklo za kotalne ležaje
Material, vreteno	Jeklo za kotalne ležaje