

# Cev iz umetne mase PAN-V0-12X1,5-GE

Številka dela: 525485

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	14 mm
Zunanji premer za vtično-navojne priključke	12 mm
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	65 mm
Notranji Ø	9 mm
Najmanjši polmer upogibanja	43 mm
Lastnosti gibke cevi	primerno za energetske verige
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 000032...43.5 000032
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 000032...174 000032
Napotek glede delovnega tlaka	Mineralno olje: največ 0,3 MPa pri največ 90 °C Voda: največ 0,3 MPa pri največ 90 °C
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] mineralno olje Voda (tekoča, brez ledu)
Material za požarni preskus	UL94 V-0 (plašč)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-30 °C...90 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.133 000015
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 12 mm
Barva	rumena
Trdota po Shoru	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	PA12-P PVC-P