

Vmesni vgradni položaj SLG-Z-18-A

Številka dela: 525681

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Zasučni modul
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Delovni tlak	1 bar...8 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	75 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino in prilagodnim trnom
Pnevmatični priključek	M3
Material naslonov	Jeklo, nikljano
Material tesnil	PUR
Material ohišja	Aluminij trdo eloksiran