


Vakuumsko sesalo ESS-100-GT-G1/4-I

Številka dela: 525987

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine držala priseska	9 mm
Najmanjši polmer obdelovanca	135 mm
Nazivni premer	5.5 mm
Premer priseska	100 mm
Prostornina priseska	53.9 cm ³
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	okrogla zvončasta oblika
Oblika priseska	okroglo, globoko
Delovni tlak	-0.95 bar...0 bar
Nazivni delovni tlak	-0.7 bar
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Održna sila pri 70-odstotnem vakuumu	297 N
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	375 N
Največji pritezni moment pritrdilnega navoja	11 Nm
Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku	183 N
Teža izdelka	89.5 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	G1/4
Barva	rdečjerjava
Trdota po Shoru	72 +/- 5
Material čepa za pritvje	gnetna aluminijeva zlitina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	Vulkolan