

Hitro vijačeni priključek CK-1/4-PK-4

Številka dela: 2029

FESTO

Zunanji navoj s tesnilom, kovinska izvedba.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Imenska velikost | 2,9 mm |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču | Tesnilni obroč |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Oblika | Ravna oblika |
| Enota pakiranja | 10 |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Opozorilo o obratovalnem tlaku | Voda: največ 0,6 MPa pri največ 50 °C |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu) |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem Water: G thread only possible with OL sealing ring |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Imenski pritezni moment | 11 Nm |
| Toleranca imenskega priteznega momenta | ± 10 % |
| Pnevmatični priključek 1 | Zunanji navoj G1/4 |
| Pnevmatični priključek 2 | za cev z zunanjim premerom 6 mm za vtični priključek z notranjim premerom 4 mm z matico |
| Material, objemna matica | Al zlitina za kovanje, eloksirana |
| Material, navojni čep | Al zlitina za kovanje, eloksirana |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, tesnilo | Ojačan PA TPE-U(PU) |