


Fini filter MS6N-LFM-3/8-BRV

Številka dela: 531856

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	MS
Velikost	6
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Finost filtra	1 μm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko
Delovni tlak	2 bar...12 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka	950 l/min
Najmanjši normalni pretok za razred čistosti zraka	140 l/min
Učinkovitost filtra	99,99 %
Največja količina kondenzata	38 cm ³
Zaščita posode	Plastična zaščitna košara
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Vsebnost preostalega olja	0,5 mg/m ³
Način pritrditve	izbirno: vgradnja v napeljavo z opremo
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Pnevmatični priključek 1	3/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	3/8 NPT
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material filtra	borsilikatna vlakna
Material posode	PC
Material tesnil	NBR
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	600 g