



# Najfinejši filter LFMA-D-MAXI-DA-A

Številka dela: 532842

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	D
Velikost	maksi
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Finost filtra	0.01 $\mu\text{m}$
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko
Delovni tlak	2 bar...12 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Razred čistosti zraka na izhodu	stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni plini
Učinkovitost filtra	99.9999 %
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	1.5 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Vsebnost preostalega olja	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Prikaz diferenčnega tlaka	Optični prikazovalnik
Način pritrditve	izbirno: vgradnja v napeljavo z opremo
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Pnevmatični priključek 1	priključna plošča
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material filtra	borsilikatna vlakna
Material posode	PC
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS