


# Ščipalni ventil VZQA-C-M22C-15-TT-V2V4S1-2

Številka dela: 3412429

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	pnevmatsko krmiljeni utesnitveni ventil
Način upravljanja	pnevmatično
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Priključek armature	1/2 NPT
Nazivni premer DN	15
Ventilska funkcija	2/2, zaprt, monostabilen
Smer toka	obojestranski
Tlak medija	0 MPa...0.2 MPa 0 bar...2 bar 0 000032...29 000032
Delovni tlak	0.35 MPa...0.6 MPa 3.5 bar...6 bar 50.75 000032...87 000032
Nazivni tlak armature PN	10
Razpočni tlak	1.6 MPa 16 bar 232 000032
Način vračanja	mehanska vzmet
Način krmiljenja	zunanje krmiljenje
Priključek za pomožni krmilni zrak 12	M5
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:1] voda
Največja viskoznost	4000 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura medija	-5 °C...100 °C
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C

Značilnost	Vrednost
Temperatura skladiščenja	5 °C...30 °C
Pretok Kv	5 m <sup>3</sup> /h
Čas vklopa	150 ms
Čas izklopa	250 ms
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Material ohišja	visoko legirano nerjavno jeklo
Številka materiala ohišja	1.4301
Material pokrova ohišja	visoko legirano nerjavno jeklo
Številka materiala pokrova ohišja	1.4404/AISI 316L
Material tesnil	FPM
Material zapornega elementa	VMQ (silikon)
Teža izdelka	549 g
Primerno za živila	glej izjavo o skladnosti
Material posode	PPS