

# Tesnilni obroč

## OL-M5

Številka dela: 34634

FESTO

brez lekaže, s kovinskim jedrom.



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost  |
|---|---|
| Zasnovan na osnovi standarda                      | ISO 16030   |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 3 MPa<br>-0,95 ... 30 bar<br>-13,775 ... 435 psi   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK              | 2 - zmerna korozijska obremenitev   |
| LABS (PWIS) skladnost                             | VDMA24364-B2-L  |
| RSBP klasifikacija po CD-0033                     | F1a   |
| Stopnja čistega prostora                          | Ta izdelek je statičen predmet, ustvarjanje aktivnih delcev ob pravilni uporabi ni mogoče.<br>Pred uporabo v čisti sobi očistite izdelek in zagotovite pravilno namestitev. |
| Temperatura okolice                               | -40 ... 100 °C  |
| Ročno naraščanje pri sobni temperaturi            | da  |
| Imenski pritezni moment                           | 2,5 Nm  |
| Toleranca imenskega priteznega momenta            | ± 20 %  |
| Masa izdelka                                      | 0,06 g  |
| Pnevmatični priključek                            | M5  |
| Opomba o materialu                                | Ustreza RoHS  |
| Material, prisloni                                | Aluminij  |
| Material, tesnilo                                 | HNBR  |