



# Ventil s poševnim sedežem

## VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1V-50-6-C

Številka dela: 3539368

FESTO

Pnevmatično vklapljan poševni sedežni ventil iz rdeče litine. Tok medija pod sedežem, varnostni položaj zaprt, G navoj, brez LABS (SZOB), Atex, imenska velikost 1 1/2".



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska zgradba	Sedežni ventil z batničnim pogonom
Način vklopa	pnevmatičen
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek voda	Navojna objemka G1 1/2 po DIN ISO 228
Imenska velikost	35 mm
Ventil	2/2 zaprt monostabilen
Smer pretoka	ni reverzibilen
Tlak medija	0 ... 0,6 MPa 0 ... 6 bar
Obratovalni tlak procesnega ventila	16
Funkcija izpuha	ni dušen
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta krmiljenja	z zunanjim krmilnikom
Pnevmatični priključek	Notranji navoj G1/8
Obratovalni tlak MPa	0,6 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	6 ... 10 bar 87 ... 145 psi
Medij	Para Hidravlično olje na mineralni osnovi Inertni plini Mineralno olje Voda filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 200 µm nevtralne tekočine
Smer pretoka	Preko sedeža ventila, za plinaste in tekoče medije
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Maks. viskoznost	600 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura medija	-10 ... 80 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Pretok Kv	16,5 m <sup>3</sup> /h
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Material ohišja procesnega ventila	Rdeča litina
Številka materiala, ohišje procesnega ventila	CC499K
Material, tesnilo vretena	FPM
Material, sedež tesnila	FPM
Masa izdelka	2.300 g
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EU-smernici za tlačne naprave
UKCA oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	Predpis Združenega kraljestva za tlačne naprave
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material ohišja pogona	Med (medenina)