

Precizni regulator tlaka MS6N-LRPB-1/2-D4-A8-BJ

Številka dela: 534988

FESTO

posredno krmiljen regulator, delovni tlak do 2,5 bar.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | 6 |
| Serija | MS |
| Varovanje vklopa | Vrtljiv gumb z zaskočko |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivna zgradba | predkrmiljen precizni membranski regulator tlaka |
| Regulator | Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo |
| Prikaz tlaka | Pripravljen za G1/8 |
| Obratovalni tlak MPa | 0,1 ... 1,4 MPa |
| Obratovalni tlak | 1 ... 14 bar |
| Območje regulacije tlaka | 0,05 ... 2,5 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,02 bar |
| Pretok sekundarne odzračitve | ≥ 450 l/min |
| Normalni imenski pretok | ≥ 2.300 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Obratovanje z naoljevanjem ni možno |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozivna obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 1.000 g |
| Način pritrditve | Vgradnja na stikalno ploščo Vgradnja voda s priborom po izbiri: |
| Pnevmatični priključek 1 | 1/2 NPT |
| Pnevmatični priključek 2 | 1/2 NPT |
| Pnevmatični priključek 3 | G1/4 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, ohišje | Aluminij |