

# Naoljevalnik MS12N-LOE

Številka dela: 535044

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Serija	MS
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Delovni tlak	1 bar...16 bar
Najmanjši pretok za delovanje naoljevalnika	400 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Viskoznost olja	ISO VG 32
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Način pritrditve	izbirno: vgradnja v napeljavo z opremo
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material posode	gnetna aluminijeva zlitina