



Magnetni ventil

BMFH-2-3-M5

Številka dela: 4522

FESTO

z magnetnimi tuljavami in vtičnicami, ročni vklop, priključek M5. Na voljo tudi brez vtičev, če se poda ob naročilu dodatek "-OD" (zmanjšana cena). Pri naročilu podati napetost.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	2x3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	električni
Normalni imenski pretok	50 l/min
Obratovalni tlak MPa	0 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 8 bar
Konstruktivna zgradba	Sedežni ventil z vračanjem z vzmetjo
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	1,3 mm
Princip tesnenja	mehak
Maks. število ventilskih mest	2
Vrsta krmiljenja	neposredno
Poraba moči, priteg	7,5 W
Poraba moči, držanje	6 W
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-5 ... 40 °C
Masa izdelka	245 g
Električni priključek	Vtič
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	M5
Pnevmatični priključek 3	M5
Material, ohišje	Aluminij