


Najfinejši filter MS4N-LFM-1/8-ARM-DA

Številka dela: 536829

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	MS
Velikost	4
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Finost filtra	0.01 μm
Izpust kondenzata	ročno obračanje
Delovni tlak	0 bar...14 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Razred čistosti zraka na izhodu	stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka	360 l/min
Najmanjši normalni pretok za razred čistosti zraka	54 l/min
Učinkovitost filtra	99.9999 %
Največja količina kondenzata	19 ml
Zaščita posode	Plastična zaščitna košara
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Vsebnost preostalega olja	0.01 mg/m ³
Prikaz diferenčnega tlaka	Optični prikazovalnik
Način pritrditve	izbirno: vgradnja v napeljavo z opremo
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Pnevmatični priključek 1	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/8 NPT
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material filtra	borsilikatna vlakna

Značilnost	Vrednost
Material posode	PC
Material tesnil	NBR
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Teža izdelka	190 g