

Kroglična pipa

VZBF-8-P1-20-D-2-F14-V15V16

Številka dela: 4810862

FESTO

Nerjavno jeklo, 2/2-potni, imenska velikost 8", prirobnica F14, PN20, ANSI razred 150.

Ta izdelek Festo prodaja in ne proizvaja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potna kroglična pipa
Način vklopa	mehanski
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	Prirobnica po ANSI B16.5 Razred 150
Prikazovalnik položaja vklopa	Smer zareze = smer pretoka
Razpored lukenj na prirobnici	F14
Notranji premer	200 mm
Imenski premer DN	200
Ventil	2/2
Smer pretoka	povraten
Obratovalni tlak procesnega ventila	20
Prekinitveni moment pri tlačni razliki, imenski tlak, procesni ventil PN	600 Nm
Zasnovan na osnovi standarda	ANSI B16.5 Razred 150 ISO 5211
Medij	Para Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--] Inertni plini Voda nevtralne tekočine
Temperatura medija	-20 ... 200 °C
Pretok Kv	7.816 m ³ /h
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Material, ohišje	Nerjavna jeklena litina
Številka materiala ohišja	1.4408
Material, tesnilo	FPM Grafit PCTFE PTFE
Material, krogla	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala krogle	1.4401
Material, gred	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala gredi	1.4401
Masa izdelka	84.200 g
Dovoljenje	CRN
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EU-smernici za tlačne naprave
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev