


Regulator tlaka

MS12-LR-G-D7-LD-AS

Številka dela: 537148

FESTO

Maksimalni izstopni tlak 12 barov, z manometrom, z zaklenljivo glavo regulatorja, smer toka od leve proti desni.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|--|
| Velikost | 12 |
| Serija | MS |
| Varovanje vklopa | Vrtljiv gumb z zaskočko z priborom, možnost zaklepanja |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivska zgradba | predkrmiljen membranski regulator |
| Regulator | Izstopni tlak konstanten s kompenzacijo predtlaka s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom |
| Prikaz tlaka | z manometrom |
| Obratovalni tlak MPa | 0,08 ... 2,1 MPa |
| Obratovalni tlak | 0,8 ... 21 bar |
| Območje regulacije tlaka | 0,5 ... 12 bar |
| Maks. histereza tlaka (MPa) | 0,04 MPa |
| Maks. tlačna histereza | 0,4 bar |
| Maks. histereza tlaka | 5,8 psi |
| Pretok sekundarne odzračitve | ≤ 600 l/min |
| Normalni imenski pretok | 13.000 ... 22.000 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 4.000 g |
| Način pritrditve | Vgradnja voda z montažnim kotnikom po izbiri: |
| Pnevmatični priključek 1 | Priključna plošča |
| Pnevmatični priključek 2 | Priključna plošča |
| Material, pokrov | PA |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, posluževalni del | Ojačan PA POM |
| Material, pokrov spodaj | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, vzmet | Vzmetno jeklo |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |
| Material, membrana | NBR |
| Material, dročnik ventila | Aluminijeva litina za kovanje NBR visokolegirano jeklo, nerjavno |