



# Mini-vodilo SLTE-16-80-LS-G04

Številka dela: 537461  
Izdelek, ki se opuša

FESTO

Elektromehanska linearna os z drsnim navojnim vretenom.  
Tip, ki se opuša. Dobavljen do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni gib	80 mm
Velikost	16
Povratna zračnost	< 100 µm
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Elektromehanska linearna os z drsnim vretenom
Vrsta motorja	DC servo motor
Referenciranje	Fiksen prislon - pozitiven blok Fiksen prislon - negativen blok Referenčno stikalo
Tip vretena	Pogon z drsnim vretenom
Min. hitrost potovanja	2 mm/s
Ponovljivost	±100,000 µm
Imenska delovna napetost DC	24 V
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Nivo glasnosti	< 55 dB(A)
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Dovoljenje	RCM Mark
Maks. moment Mx	6 Nm
Maks. moment My	6 Nm
Maks. moment Mz	2,8 Nm
Premikajoče se mase	415 g
Masa izdelka	1.465 g
Izhod vmesnika enkoderja, lastnosti	1000 ppr
Način pritrditve	po izbiri: Notranji navoj in centrirna puša s skoznjo izvrtino z notranjim navojem
Material, sojemalo	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Material, vodilo	jeklo za poboljšanje
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, batnica	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, ohišje motorja	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, drsnik	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran