



# Mejno stikalo SIED-M12B-ZS-K-L

Številka dela: 538272

FESTO

S kablom, poravnana vgradnja.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	okrogel
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
Princip merjenja	induktiven
Imenska vklopna razdalja	2 mm
Zagotovljena vklopna razdalja	1,62 mm
Redukcijski faktorji	Aluminij = 0,5 Nerjavno jeklo St 18/8 = 0,9 Baker = 0,4 Medenina = 0,6 jeklo St 37 = 1,0
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
Ponovljivost	0,1 mm
Izhod stikala	brezkontakten 2-žilni
Stikalni element	Vklopni kontakt
Histereza	0,02 ... 0,44 mm
Maks. preklopna frekvenca DC	1.200 Hz
Maks. preklopna frekvenca AC	25 Hz
Maks. izhodni tok	200 mA
Padec napetosti	$\leq 8$ V
Minimalni bremenski tok	5 mA
Kratkostična odpornost	ne
Območje obratovalne napetosti AC	20 ... 265 V
Območje obratovalne napetosti DC	20 ... 320 V
Omrežna frekvenca	50 Hz
Tok prostega teka	$\leq 1,5$ mA
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	2-žilni Kabel
Dolžina kabla	2,5 m
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)
Material, izolirni ovoj	PVC
Velikost	M12
Način pritrditve	s protimatico
Pritezni moment	10 Nm
Način vgradnje	izravnana
Masa izdelka	90 g
Material, ohišje	Med (medenina) PA nikljan
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 50 °C
Vrsta zaščite	IP67
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L