


Mejno stikalo SIEN-M12NB-PS-K-L-PA

Številka dela: 538329

FESTO

S kablom, neporavnana vgradnja.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Oblika | okrogel |
| Ustreza standardu | EN 60947-5-2 |
| Dovoljenje | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU |
| Princip merjenja | induktiven |
| Imenska vklopna razdalja | 4 mm |
| Zagotovljena vklopna razdalja | 3,24 mm |
| Redukcijski faktorji | Aluminij = 0,35 - 0,5 Nerjavno jeklo St 18/8 = 0,6 - 1,0 Baker = 0,25 - 0,45 Medenina = 0,35 - 0,5 jeklo St 37 = 1,0 |
| Temperatura okolice | -25 ... 70 °C |
| Ponovljivost | 0,08 mm |
| Izhod stikala | PNP |
| Stikalni element | Vklopni kontakt |
| Histereza | 0,12 ... 0,6 mm |
| Maks. preklopna frekvenca DC | 2.000 Hz |
| Maks. izhodni tok | 200 mA |
| Padec napetosti | ≤ 1,8 V |
| Kratkostična odpornost | Pulzirajoč |
| Območje obratovalne napetosti DC | 10 ... 30 V |
| Preostala valovitost | 10 % |
| Tok prostega teka | ≤ 15 mA |
| Zaščita pred zamenjavo polov | za vse električne priključke |
| Električni priključek | 3-žilni Kabel |
| Dolžina kabla | 2,5 m |
| Material, oplaščenje kabla | PVC |
| Material, izolirni ovoj | PVC |
| Velikost | M12 |
| Način pritrditve | s protimatico |
| Pritezni moment | 1 Nm |
| Način vgradnje | ni poravnan |
| Masa izdelka | 113 g |
| Material, ohišje | Ojačan PA |
| Prikaz stanja preklopa | Rumena LED |
| Temperatura okolice, premični kabli | 0 ... 70 °C |
| Vrsta zaščite | IP65 IP67 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 - zelo močna korozijska obremenitev |