



# Mejno stikalo SIEN-M12NB-NS-K-L-PA

Številka dela: 538330  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

S kablom, neporavnana vgradnja.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2024. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	okrogel
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Princip merjenja	induktiven
Imenska vklopna razdalja	4 mm
Zagotovljena vklopna razdalja	3,24 mm
Redukcijski faktorji	Aluminij = 0,35 - 0,5 Nerjavno jeklo St 18/8 = 0,6 - 1,0 Baker = 0,25 - 0,45 Medenina = 0,35 - 0,5 jeklo St 37 = 1,0
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Ponovljivost	0,08 mm
Izhod stikala	NPN
Stikalni element	Vklopni kontakt
Histereza	0,12 ... 0,6 mm
Maks. preklopna frekvenca DC	2.000 Hz
Maks. izhodni tok	200 mA
Padec napetosti	≤ 1,8 V
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Tok prostega teka	≤ 15 mA
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	3-žilni Kabel
Dolžina kabla	2,5 m
Material, oplaščenje kabla	PVC
Material, izolirni ovoj	PVC
Velikost	M12
Način pritrditve	s protimatico
Pritezni moment	1 Nm
Način vgradnje	ni poravnan
Masa izdelka	113 g
Material, ohišje	Ojačan PA
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	0 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev