



# Kabel enkoderja

## NEBM-M12W8-E-25-N-S1G15

Številka dela: 5105630  
Izdelek, ki se opušča

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 61984
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	okrogel
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	kotna
Električni priključek 1, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran po EN 61076-2-101
Električni priključek 1, število polov/žic	8
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	8
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, oblika	oglat
Električni priključek 2, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 2, odvod kabla	Raven
Električni priključek 2, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 2, število polov/žic	15
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	8
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 30 V
Imenska obratovalna napetost AC	24 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	3 A
Opomba k dopustni tokovni obremenitvi pri 40 °C	2 A za 0,14 mm <sup>2</sup>
Odpornost na nihanje napetosti	0,5 kV
Dolžina kabla	25 m
Lastnost vodnika	primeren za energetske verige
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 20 mm
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 75 mm
Premer kabla	6 mm
Struktura kabla	1x4x0,14+4x0,34 zaslonjen
Imenski presek vodnika	0,14 mm <sup>2</sup> 0,34 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaščite	IP65
Opomba k stopnji zaščite	IP30 za vtič Sub-D v montiranem stanju
Temperatura okolice	-40 ... 80 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-10 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)