


Strežni modul HSW-10-AP-W

Številka dela: 540225

FESTO

Pick & Place za prepozicioniranje delov za kot 90°, z dodatnim čakalnim položajem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni gib	9 ... 15 mm
Velikost	10
Maks. linearni gib pri zasučnem kotu 90°	90/90 mm
Maksimalni Z-gib, položaj čakanja	10 mm
Gib Z	80 ... 100 mm
Dušenje	CC: blažilnik na obeh straneh mehka karakteristika
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Linearno vodilo in vrtljivo vležajenje Zasučni pogon prisilno voden potek gibanja
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	4 ... 8 bar
Minimalni čas takta	0,6 s
Ponovljivost končnih leg	+/- 0,02 mm
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak filtriran, naoljen stisnjen zrak
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Maks. moment Mx	0,6 Nm
Maks. moment My	0,6 Nm
Maks. moment Mz	0,6 Nm
Maksimalna sila procesa v smeri Y	30 N
Teoretična sila pri 6 bar	30 N
Masa izdelka	1.350 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino in centrirno pušo
Pnevmatični priključek, položaj čakanja	M3
Pnevmatični priključek	M3
Informacija o materialu, prisloni	visokolegirano jeklo
Informacija o materialu, pritiski zatič s krogličo	visokolegirano jeklo
Informacije o materialu osnovne plošče	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Informacija o materialu, držalo	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Informacije o materialu križnega vodila	jeklo za poboljšanje
Informacija o materialu, zasučna ročica	Jeklo za cementiranje bruniran
Informacija o materialu, kulise	Jeklo za cementiranje kaljen
Informacija o materialu, senzorska letev	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Informacija o materialu, mostiček	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Informacija o materialu, nastavitveni vijak	visokolegirano jeklo