

Kabel motorja

NEBM-M23G15-EH-10-Q7N-R3LEG14

Številka dela: 5251377

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61984
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Masa izdelka	3.500 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	okrogel
Električni priključek 1, vrsta priključka	Hibridna vtičnica
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	M23x1
Električni priključek 1, število polov/žic	15
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	12
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Vijačno zapiralo
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, vrsta priključka	Vtič in kabel
Električni priključek 2, odvod kabla	Raven
Električni priključek 2, priključna tehnika	RJ45 in prost konec
Električni priključek 2, število polov/žic	14
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	12
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 850 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 630 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	11,7 A
Odpornost na nihanje napetosti	6 kV
Dolžina kabla	10 m
Lastnost vodnika	Suitable for energy chains
Pogoji preskušanja voda	Pogoji preskušanja na zahtevo
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 48 mm
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 90 mm
Premer kabla	12 mm
Toleranca premera kabla	± 0,3 mm
Struktura kabla	4 x 0,75 mm ² + 1 x (2 x 0,75 mm ²) + 1 x (2 x 0,24 mm ² + 2 x 2 x 0,15 mm ²) zaslonjen
Imenski presek vodnika	0,15 mm ² 0,24 mm ² 0,75 mm ²
Zaključki žic	Kabelski čeveljček
Vrsta zaščite	IP67
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-40 ... 90 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-25 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS Brez halogenov
Stopnja umazanije	1
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, oplasčenje kabla	TPE-U(PUR)
Barva oplasčenja kabla	siva
Material, izolirni ovoj	PP