


Kabel motorja NEBM-M23G15-EH-20-Q9N-R3LEG14

Številka dela: 5251386

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Na podlagi standarda | EN 61984 |
| Oznaka linije | brez nosilca tablice |
| Teža izdelka | 7600 g |
| Električni priključek 1, funkcija | Stran področne naprave |
| Električni priključek 1, zasnova | okrogla oblika |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | hibridna doza |
| Električni priključek 1, kabelski izhod | ravna oblika |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | M23x1 |
| Električni priključek 1, število polov/žil | 15 |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žile | 12 |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve | varovalo vijaka |
| Električni priključek 2, funkcija | Stran krmilne enote |
| Električni priključek 2, vrsta priključka | Vtič in kabel |
| Električni priključek 2, kabelski izhod | ravna oblika |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | RJ45 in odprt konec |
| Električni priključek 2, število polov/žil | 14 |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žile | 12 |
| Območje delovne napetosti DC | 0 Volt...850 Volt |
| Območje delovne napetosti AC | 0 Volt...630 Volt |
| Tokovna obremenljivost pri 40 °C | 17.8 A |
| Odpornost proti udarni napetosti | 6 kV |
| Dolžina kabla | 20 m |
| Lastnost voda | primerno za energetske verige |
| Preskusni pogoji vodnika | preskusni pogoji na zahtevo |
| Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov | 51.2 mm |
| Polmer upogibanja, premična napeljava kablov | 96 mm |
| Premer kabla | 12.8 mm |
| Toleranca, premer kabla | ± 0,3 mm |
| Zgradba kabla | 4 x 1,5 mm ² + 1 x (2 x 0,75 mm ²) + 1 x (2 x 0,24 mm ² + 2 x 2 x 0,15 mm ²) z oklopom |

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Nazivni prečni prerez vodnika | 0.15 000013 0.24 000013 0.75 000013 1.5 000013 |
| Konci žil | Kabelska tulka |
| Stopnja zaščite | IP67 |
| Napotek glede stopnje zaščite | v montiranem stanju |
| Temperatura okolice | -40 °C...90 °C |
| Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov | -25 °C...80 °C |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti) | v skladu z direktivo EU o nizki napetosti v skladu z direktivo EU RoHS |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi ZK RoHS v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS brez halogenov |
| Stopnja umazanosti | 3 |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Material kabelskega plašča | TPE-U(PUR) |
| Barva kabelskega plašča | siva |
| Material izolacijskega ovoja | PP |