

Cev iz umetne mase PAN-V0-10X1,25-GN

Številka dela: 525472

FESTO

z zaviranjem gorenja



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	12 mm
Zunanji premer za vtično-vijačni priključek	10 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	56 mm
Notranji premer	7,5 mm
Min. polmer krivljenja	34 mm
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 0,3 MPa -0,95 ... 3 bar -13,775 ... 43,5 psi
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 1,2 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 12 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 174 psi
Opozorilo o obratovalnem tlaku	Mineralno olje: največ 0,3 MPa pri največ 90 °C Voda: največ 0,3 MPa pri največ 90 °C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Mineralno olje Voda (tekoča, brez ledu)
Test gorljivosti materiala	UL94 V-0 (oplaščenje/tulka)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-30 ... 90 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,088 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 10 mm
Barva	zelena
Trdota v Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	Poliamid 12 PVC-P