

Servo motor EMMT-AS-80-L-LS-RS

Številka dela: 5255441

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-15 ... 40 °C
Opomba za temperaturo okolice	Do 80 °C z redukcijo -1,5%/°C
Maks. višina instalacije	4.000 m
Opomba za maks. višini instalacije	od 1.000 m samo z redukcijo -1,0% na 100 m
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Ustreza standardu	IEC 60034
Toplotni razred po EN 60034-1	F
Maks. temperatura navitja	155 °C
Razred glede na EN 60034-1	S1
Nadziranje temperature	Digitalni prenos temperature motorja z EnDat 2.2
Konstrukcija motorja po EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Položaj vgradnje	poljuben
Vrsta zaščite	IP40
Opomba k stopnji zaščite	IP40 gred motorja brez RWDR IP65 gred motorja z RWDR IP67 za ohišje motorja vključno s priključno tehniko
Rundlaufgenauigkeit, Koaxialität, Planlauf nach DIN SPEC 42955	N
Kakovost centriranja	G 2,5
Zaskočni moment	< 1,0% maks. vrtilnega momenta
Življenjska doba ležaja pri nazivnih pogojih	20.000 h
Koda vmesnika izhoda motorja	80P
Električni priključek 1, vrsta priključka	Hibridni vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika	M23x1
Električni priključek 1, število polov/žic	15
Stopnja umazanije	2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Odpornost na vibracije	Test transporta s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost na udarce	Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Certifikat izdajnega oddelka	UL E342973
Imenska delovna napetost DC	325 V
Način preklapljanja navitja	Zvezda znotraj
Število polovih parov	5
Vrtilni moment mirovanja	3,5 Nm

Značilnost	Vrednost
Imenski vrtilni moment	2,9 Nm
Konica vrtilnega momenta	9,9 Nm
Imensko število vrtljajev	3.000 1/min
Maks. število vrtljajev	6.400 1/min
Maks. mehansko število vrtljajev	14.000 1/min
Imenska moč motorja	910 W
Trajni tok mirovanja	6,7 A
Imenski tok motorja	5,5 A
Konica toka	27,3 A
Motorna konstanta	0,53 Nm/A
Konstanta zaustavitvenega vrtilnega momenta	0,6 Nm/A
Napetostna konstanta, faza do faze	36 mVmin
Upornost navitja, faza-faza	1,13 Ohm
Induktivnost navitja, faza-faza	5,2 mH
Vzdolžna induktivnost navitja Ld (faza)	3,1 mH
Prečna induktivnost navitja Lq (faza)	3,9 mH
Električna časovna konstanta	6,9 ms
Temperaturna časovna konstanta	48 min
Toplotna upornost	0,68 K/W
Merilna prirobnica	250 x 250 x 15 mm, jeklo
Skupni masni vztrajnostni moment odgona	1,473 kgcm ²
Masa izdelka	3.290 g
Dopustna aksialna obremenitev osi	120 N
Dopustna radialna obremenitev osi	620 N
Dajalnik položaja rotorja	Absolutni enkoder, en vrtljaj
Enkoder, oznaka proizvajalca	ECl 1118
Enkoder, absolutno merjenje števila vrtljajev	1
Vrtljivi položajni enkoder, vmesnik	EnDat 22
Vrtljivi položajni enkoder, princip merjenja	induktiven
Enkoder, obratovalna napetost DC	5 V
Enkoder, območje obratovalne napetosti DC	3,6 ... 14 V
Enkoder, vrednost položaja na vrtljaj	262.144
Ločljivost dajalnika položaja rotorja	18 Bit
Enkoder, sistematična natančnost merjenja kota	-120 ... 120 arcsec
MTTF, delna komponenta	190 let, enkoder položaja rotorja
Energetska učinkovitost	ENEFF (CN) / Class 2