


# Linijski portal DHSL-2DGE25ZR-DGEA18

Številka dela: 542997

FESTO

Sestavljen je iz električne osi z zobatim jermenom in vodilno osjo ter električno ročično osjo, dinamično pozicioniranje. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemalnemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 2.0
Koristno breme	0 ... 4 kg
Pogon Z osi	DGEA-18
Vrsta pogona Z osi	električen Zobat jermen DGEA
Vmesni položaj, os Z	poljuben
Gib Z osi	0 ... 400 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,05 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,05 mm
Pogon Y osi	2x DGE-25-ZR-KF
Vrsta pogona Y osi	električen Zobat jermen s krogličnimi vodili
Vmesni položaj, os Y	poljuben
Gib Y osi	0 ... 2.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,1 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,1 mm