


Vhodno/izhodni modul CPX-8DE-8DA

Številka dela: 526257

FESTO

za modularen električni terminal CPX, 8 digitalnih vhodov, 8 digitalnih izhodov.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(vklj. s povezovalnim blokom in priključno tehniko) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Masa izdelka	48 g
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	Odvisen od priključnega bloka
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, ohišje	Ojačan PA PC
LED displeji	1 Zbirna diagnoza 16 status kanala
Diagnoza	Kratek stik/preobremenitev na kanal Podnapetost, izhodi
Število izhodov	8
Parametriziranje	Vklopni čas Za napake varen način na kanal Forsiranje na kanal Idle (nedejaven) način na kanal Podaljšanje časa signala Obnašanje po kratkem stiku Nadzor modula
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Tip. 22 mA
Število vhodov	8
Karakteristike vhodov	IEC1131-T2
Čas vhoda	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20ms s parametriranjem)
Maks. preostali tokovni vhodi na modul	0,7 A
Karakteristika izhodov	IEC1131-T2
Preklopna logika izhodov	PNP (pozitivni vklop)
Maks. preostali tokovni izhodi na modul	4 A
Maks. napajanje na kanal	0,5 A (12 W breme žarnice)
Električna izolacija kanal - kanal	ne
Električna izolacija kanala - notranji bus	Izhodi – da, pri uporabi vmesnega napajanja
Zaščita (kratek stik)	interna elektronska varovalka na kanal