

Spojna vtičnica KD4-3/8-I

Številka dela: 531637

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	7.2 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...12 bar
Normalen nazivni pretok	1350 l/min
Delovni medij	stisnjeni zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Nazivni pritezni moment	21.5 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 15 %
Teža izdelka	82 g
Pnevmatični priključek 1	Notranji navoj G3/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS