

Spojna vtičnica KD4-1/2-I

Številka dela: 531638

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	7.2 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...12 bar
Normalen nazivni pretok	1305 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Nazivni pritezni moment	32.5 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	86 g
Pnevmatični priključek 1	notranji navoj G1/2
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS