


Okrogli valj DSNU-1 5/8"- -P

Številka dela: 548479
Izdelek, ki se opušča

FESTO

na osnovi DIN ISO 6431, z elastičnimi dušilnimi obroči v končnih legah.
Različne možnosti pritrditve, z dodatnimi pritrtilni elementi ali brez njih.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,04 ... 20 "
Premer bata	1 5/8"
Navoj batnice	1/2-20 UNF-2A
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 6431
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Konec batnice	Zunanji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	Brez
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak MPa	0,1 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Udarne energija v končnih legah	0,5163 ft-lbf
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	126,66 lbf
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	150,58 lbf
Premikajoče se mase	230 g
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	8,113 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	0,564 oz
Način pritrditve	s priborom
Pnevmatični priključek	1/4 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	NBR TPE-U(PU)
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, cev valja	visokolegirano jeklo, nerjavno