

Okrogli valj DSNU-2 1/2"" - -PPV-A

Številka dela: 548541

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	0,4 " ...20 " "
Premer bata	2 1/2 " "
Navoj batnice	5/8-18 UNF-2A
Na podlagi standarda	ISO 6431
Blaženje	pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Konec batnice	zunani navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Različice	enostranska batnica
Delovni tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-4 °F...176 °F
Udarna energija v končnih položajih	0,959 ft-lbf
Dolžina blaženja	0,83 " "
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	336 lbf
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	374 lbf
Premikajoča se masa pri hodu 0 mm	13013 unča
Pribitek teže na 10 mm hoda	709 unča
Način pritrditve	z opremo
Pnevmatični priključek	3/8 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina
Material tesnil	NBR TPE-U (PU)
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo

Značilnost	Vrednost
Material cevi valja	visoko legirano nerjavno jeklo