

Vakuumska sesalna šoba VN-10-H-T4-PQ2-VA5-R02

Številka dela: 549252

FESTO

Standarden, visok podtlak, širina 18 mm, T-oblika z vtičnim priključkom in odprtim glušnikom. Priključek za vakuum z zunanjim navojem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost lavalove šobe	0,95 mm
Dimenzija rastra	18 mm
Konstrukcija glušnika	odprt
Položaj vgradnje	poljuben
Karakteristika ejektorja	visok vakuum Standarden
Integrirana funkcija	Glušnik odprt
Konstruktivna zgradba	T-oblika
Obratovalni tlak za maks. sesalni volumski tok	3,1 bar
Obratovalni tlak	1 ... 8 bar
Obratovalni tlak za maks. vakuum	4,5 bar
Maks. vakuum	89 %
Imenski obratovalni tlak	6 bar
Maks. sesalni volumski tok glede na atmosfero	25 l/min
Čas za napajanje pri imenskem obratovalnem tlaku	1,1 s
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Raven zvočnega tlaka pri imenskem obratovalnem tlaku	71 dB(A)
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	0,5 Nm
Masa izdelka	42 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino s priborom
Pnevmatični priključek 1	QS-6
Pnevmatični priključek 3	Glušnik odprt
Vakuumski priključek	G1/4
Material, priključni navoj	Aluminijeva litina za kovanje
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, zbiralna šoba	POM
Material, ohišje	Ojačan POM
Material, glušnik	Tlačno liti aluminij POM PU pena
Material, šoba curka	Aluminijeva litina za kovanje
Material, vijačni priključek	Med (medenina) nikljan