

Cev iz umetne mase PEN-12X1,75-SW-200

Številka dela: 551442

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	12 mm
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	58 mm
Notranji Ø	8.4 mm
Najmanjši polmer upogibanja	33 mm
Lastnosti gibke cevi	primerno za energetske verige
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
Napotek glede delovnega tlaka	Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C
Odobritev	TÜV
Pristojni organ za izdajo certifikata	B 013277 0506 00
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred čistih prostorov	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Temperatura okolice	-30 °C...60 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.05423 000015
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 12 mm
Barva	črna
Trdota po Shoru	D 52 +/-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	PE