

Kompaktni valj ADN-16-40-A-P-A

Številka dela: 536225

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Hod | 40 mm |
| Premer bata | 16 mm |
| Navoj batnice | M6 |
| Na podlagi standarda | ISO 21287 |
| Blaženje | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Način delovanja | dvosmerno delovanje |
| Konec batnice | zunanjí navoj |
| Zaznavanje položaja | za mejno stikalo |
| Različice | enostranska batnica |
| Delovni tlak | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Razred čistih prostorov | Razred 6 v skladu z ISO 14644-1 |
| Temperatura okolice | -20 °C...80 °C |
| Udarna energija v končnih položajih | 0.15 J |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 90 N |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok | 121 N |
| Premikajoča se masa | 34 g |
| Teža izdelka | 131 g |
| Način pritrditve | izbirno: s prehodno izvrtino z notranjim navojem z opremo |
| Pnevmatični priključek | M5 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material veznih vijakov | Jeklo |
| Material pokrova | Aluminijasta zlitina, eloksirana |
| Material tesnil | TPE-U(PUR) |

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------|---|
| Material batnice | visoko legirano jeklo |
| Material cevi valja | Gnetna aluminijeva zlitina, gladko eloksirana |