

Cev iz umetne mase PEN-12X1,75-RT

Številka dela: 551478

FESTO

zunanje kalibrirana, za QS-vtične priključke, polietilen (ni dovoljena pri izdelavi živil).



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	12 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	58 mm
Notranji premer	8,4 mm
Min. polmer krivljenja	33 mm
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 1 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 145 psi
Opozorilo o obratovalnem tlaku	Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C
Dovoljenje	TÜV
Certifikat izdajnega oddelka	B 013277 0506 00
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Stopnja čistega prostora	Ta izdelek je statičen predmet, ustvarjanje aktivnih delcev ob pravilni uporabi ni mogoče. Pred uporabo v čisti sobi očistite izdelek in zagotovite pravilno namestitev.
Temperatura okolice	-30 ... 60 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,05423 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 12 mm
Barva	rdeča
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	PE