


# Najfinejši filter MS6-LFM-1/2-ARM-DA

Številka dela: 536871

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	MS
Velikost	6
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Finost filtra	0.01 $\mu\text{m}$
Izpust kondenzata	ročno obračanje
Delovni tlak	0 bar...20 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Razred čistosti zraka na izhodu	stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka	900 l/min
Najmanjši normalni pretok za razred čistosti zraka	135 l/min
Učinkovitost filtra	99.9999 %
Največja količina kondenzata	38 cm <sup>3</sup>
Zaščita posode	Plastična zaščitna košara
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Vsebnost preostalega olja	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Prikaz diferenčnega tlaka	Optični prikazovalnik
Način pritrditve	izbirno: vgradnja v napeljavo z opremo
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material filtra	borsilikatna vlakna

<b>Značilnost</b>	<b>Vrednost</b>
Material posode	PC
Material tesnil	NBR
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Teža izdelka	600 g